

WorkMo 24-500 avec 4 paires de rails pour mallettes, T-BOXX incluses

N° d'article: 1000003823 | Code de correspondance: SET WO 24-500 TB1 | Code EAN: 4045294420390



- » équipé de 4 paires de rails pour mallettes
- » inclus : 4 T-BOXX à 16 bacs de couleur
- » Modules empilables
- » Montage rapide et simple
- » Souplesse d'utilisation

Matériaux & couleur

Matériau :	Aluminium plastique
Couleur :	Sortimo CoolGrey

Dimensions

Grille de largeur:	2
Grille de profondeur:	4
Dimensions extérieures :	396 x 526 x 506 mm


Données techniques

Poids :	16,82 kg
Charge utile maximale :	100 kg
Charge maximale du couvercle :	100 kg

WorkMo 24-500 avec 4 paires de rails pour malles, T-BOXX incluses

N° d'article: 1000003823 | Code de correspondance: SET WO 24-500 TB1 | Code EAN: 4045294420390

Accessoires

	N° d'article	Désignation marketing	Code de correspondance	Code EAN
	1000003697	Plan de travail WorkMo 24	WO AP 24	4045294395568
	1000003706	Socle roulant WorkMo 24	WO RO 24	4045294396909
	1000004390	Bac à outillage du WorkMo	WO WKZA 24-6	4045294500436
	1000003775	Kit de transport plan de travail Workmo	WO TS AP-T	4045294408657
	1000003700	Plan de travail WorkMo	WO AP-T	4045294396190
	1000003696	Plan de travail perforé WorkMo 24	WO APL 24	4045294395353
	1000003705	Tôle Perforée WorkMo 500	WO SBAL 500	4045294396800

WorkMo 24-500 avec 4 paires de rails pour malles, T-BOXX incluses

N° d'article: 1000003823 | Code de correspondance: SET WO 24-500 TB1 | Code EAN: 4045294420390

Description

Ce module WorkMo est équipé de quatre paires de rails pour malles avec quatre T-BOXX. Les T-BOXX contiennent un lot de 16 bacs H63 S (composition du lot de bacs de couleur : 6x bac 1x1 H63, 4x bac 1x2 H63, 2x bac 2x2 H63, 2x bac 1x4 H63, 1x bac 2x3 H63, 1x bac 2x6 H63, 4x sérateur inzetbak 1x0 H63, 4x sérateur inzetbak 2x0 H63). Le couvercle transparent de la T-BOXX en polycarbonate très solide permet d'avoir une vue d'ensemble du contenu même lorsque le couvercle est fermé. Les rails pour malles disposent de butées qui empêchent les BOXX de glisser hors du module de manière intempestive. Pour sortir les T-BOXX du module, il suffit de les soulever légèrement avant de les extraire.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications dans l'intérêt du progrès technique, ainsi que de corriger les erreurs d'impression et les fautes. Illustrations similaires, matériel décoratif non inclus. Avec la publication de cette fiche technique, les éditions précédentes perdent leur validité. Version : 29.02.2024