

WorkMo 24-750 avec 2 tiroirs et 4 paires de rails pour malles

N° d'article: 1000004458 | Code de correspondance: WO 24-750 SBL KS | Code EAN: 4045294501761



- » équipé de 2 tiroirs et 4 paires de rails pour malles
- » convient pour 4 T-BOXX ou 4 malles métalliques 320/321
- » Modules empilables
- » Montage rapide et simple
- » Souplesse d'utilisation

Matériaux & couleur

Matériau :	Aluminium plastique
Couleur :	Sortimo CoolGrey

Dimensions

Grille de largeur:	2
Grille de profondeur:	4
Dimensions extérieures :	396 x 526 x 744 mm
Dimensions intérieures :	321,4 x 418,4 x 89 mm
Surface utile :	0,269 m²


Données techniques

Poids :	15,10 kg
Charge utile maximale :	100 kg
Charge maximale du couvercle :	100 kg
Nombre de tiroirs:	2

WorkMo 24-750 avec 2 tiroirs et 4 paires de rails pour mallettes

N° d'article: 1000004458 | Code de correspondance: WO 24-750 SBL KS | Code EAN: 4045294501761

Accessoires

	N° d'article	Désignation marketing	Code de correspondance	Code EAN
	1000000449	Set de séparateurs 24-6 pour tiroirs	SBL TBS 24-6	4045294199227
	1000000450	Set de séparateurs 24-8 pour tiroirs	SBL TBS 24-8	4045294199234
	6000010981	T-BOXX G incl. Lot de 16 bacs H63	STB G 16STK H63	4045294731823
	6000010979	T-BOXX G incl. Lot de 48 bacs H63	STB G 48STK H63	4045294731809
	6000012300	T-BOXX G incl. lot de 24 pieces H63	STB G 24STK H63	4045294795634
	1000011067	Malette KM321 incl. lot de 23 bacs H63 S	KM 321 IB 23ST	4045294731472
	5228338	Mallette métallique DK 321	DK 321	4014599228338

WorkMo 24-750 avec 2 tiroirs et 4 paires de rails pour malles

N° d'article: 1000004458 | Code de correspondance: WO 24-750 SBL KS | Code EAN: 4045294501761

Description

Ce module est équipé d'un tiroir de hauteur 6 (dimensions intérieures l x H x P : 418 x 89 x 314 mm), d'un tiroir de hauteur 8 (dimensions intérieures l x H x P : 418 x 123 x 314 mm) et de quatre paires de rails pour malles pouvant recevoir au choix quatre T-BOXX ou quatre malles métalliques 320/321. Il est possible de combiner des malles métalliques et des BOXX. Les rails disposent de butées qui empêchent les malles et les BOXX de glisser hors du module de manière intempestive. Pour sortir les malles ou les L-BOXX du module, il suffit de les soulever légèrement avant de les extraire. Des accessoires, tels que les bacs de couleur, les garnitures pour petites pièces ou les séparateurs, permettent de cloisonner les tiroirs de manière modulable. Cela assure une meilleure visibilité du contenu et une organisation optimale. Des tapis antidérapants pour tiroirs sont disponibles en option. Ils empêchent le contenu de glisser et réduisent les bruits causés lors du transport.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications dans l'intérêt du progrès technique, ainsi que de corriger les erreurs d'impression et les fautes. Illustrations similaires, matériel décoratif non inclus. Avec la publication de cette fiche technique, les éditions précédentes perdent leur validité. Version : 29.02.2024